



Per INFO e ORDINI contattare:

📍 Via Sandro Pertini 6, Cassacco (UD)  
✉ commitalia@mininiplastic.it  
☎ +39 0432 851296  
🌐 www.mininiplastic.it

Per VENDITA a PRIVATI :

consultare il nostro e-commerce  
🌐 www.presico.shop

**POSSIBILITA' DI CREDITO DI IMPOSTA AL 50%**

**PROTEZIONI  
PARAFIATO E  
DISTANZIATORI**



**MASCHERE DI  
PROTEZIONE E  
DISPOSITIVI PER  
LA SANIFICAZIONE**





# INDICE:

<b>GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI</b> .....	<b>3</b>
- Protezioni parafiato DRITTE.....	<b>3</b>
- Protezioni parafiato CURVE .....	<b>4</b>
- Dispositivi per la SANIFICAZIONE e la prevenzione e ricambi.....	<b>5</b>
- Barriere divisorie .....	<b>6</b>
<b>PROTEZIONE parafiato CURVA</b> .....	<b>7</b>
<b>PROTEZIONE parafiato DRITTA</b> .....	<b>8</b>
- Esempi applicazione .....	<b>9</b>
<b>DISTANZIATORI modulari da BANCO</b> .....	<b>10</b>
<b>BARRIERA modulabile DA TERRA</b> .....	<b>11</b>
- Esempi applicazione .....	<b>12</b>
<b>DISPENSER IGIENIZZANTE DA TERRA</b> .....	<b>13</b>
<b>DISPENSER IGIENIZZANTE DA TERRA AUTO</b> .....	<b>14</b>
- Scheda tecnica .....	<b>15</b>
<b>TAPPETO IGIENIZZANTE</b> .....	<b>16</b>
<b>PROTEZIONI MASCHERE FACCIALI</b> .....	<b>17</b>
- Scheda tecnica .....	<b>18</b>
<b>INFO GENERALI</b> .....	<b>19</b>

## GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI


**P5TAV01** : schermo in Plexiglass trasparente da tavolo

- 680 x 500h prof 200
- 750 x 500h prof 200
- 680 x 650h prof 200
- 750 x 650h prof 200
- 1000 x 650h prof 200





**P5TAV02** : schermo in Plexiglass trasparente da tavolo

- 700 x 850h prof 140
- \* Disponibile a richiesta con PASSACARTE





**P5TAV03** : schermo in Plexiglass trasparente da tavolo

- 600 x 500h prof 150
- 750 x 500h prof 150
- 600 x 680h prof 150
- 750 x 680h prof 150
- 1000 x 680h prof 150
- \* Disponibile a richiesta con PASSACARTE



**P5TAV04** : schermo in Plexiglass trasparente da tavolo

- 680 x 900h prof 300
- 750 x 900h prof 300
- 1000 x 900h prof 300
- \* Disponibile a richiesta con PASSACARTE





## GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI

**P5TAV05 A** : schermo in Plexiglass trasparente da tavolo CURVO

- 600 X 680h prof 200



\* Disponibile a richiesta con PASSACARTE






**P5TAV05 B** : schermo in Plexiglass trasparente da tavolo CURVO

- 600 X 680h prof 200

\* Disponibile a richiesta con PASSACARTE





**P5TAV05 A + P5TAV05 B**



**P5TAV07** : schermo in Plexiglass trasparente da tavolo con ganci per supporto tavolino

- 750 x 700h prof 140


\* Disponibile a richiesta con PASSACARTE



## GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI

**P5TAV06** : distanziatore da banco configurabile in 2 diverse forme

- 800 x 300 x 50h configurato RETTANGOLARE
  - 600 x 300 x 50h configurato SEMICERCHIO
- disponibile portadepliant per questa configurazione



**COLOVID01A** : colonnina da terra BIANCA con PORTAGUANTI


**COLOVID01B** : colonnina da terra TRASPARENTE con PORTAGUANTI

**COLOVID01AN** : colonnina da terra BIANCA senza PORTAGUANTI

**COLOVID01BN** : colonnina da terra TRASPARENTE senza PORTAGUANTI

**COLOVID02** : colonnina da terra trasparente con dispenser automatico

- 300 x 300 x 1300h



**MASCOV 19** : maschera facciale trasparente CONFORME EN166

**ECOVID19** : maschera facciale trasparente entry level



**TAPVID19** : Tappeto igienizzante per ingresso locali 97cm x 140cm

**COLOSOL05** : flacone gel igienizzante mani per COLONNINA

**TAPSOL05** : liquido igienizzante puro LTS per TAPPETO

**TAPRIC00** : KIT tappeti ricambio 1x Immersione 1x Asciugapasso



## GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI





**BARRIERA01A** : Palo in policarbonato con base metallica



**BARRIERA01B** : Schermo in policarbonato



### ESEMPI CONFIGURAZIONI:



# PROTEZIONE PARAFIATO CURVA

## ARTICOLO

P5TAV05 A/B

## DESCRIZIONE

Protezione curva da banco realizzata per venire in contro alle nuove normative di sicurezza imposte agli esercizi commerciali. Design moderno e di tendenza che si integra perfettamente con gli ambienti.

## APPLICAZIONE

Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici

Nelle foto adiacenti esempio **P5TAV05 A + P5TAV05 B**



# PROTEZIONE PARAFIATO DRITTA

## ARTICOLO

ART. P5TAV01 P5TAV02 P5TAV03 P5TAV04 P5TAV07

## DESCRIZIONE

Protezione dritta da banco realizzata per venire in contro alle nuove normative di sicurezza imposte agli esercizi commerciali. Design moderno e di tendenza che si integra perfettamente con gli ambienti

## APPLICAZIONE

Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici

## DIMENSIONI

Disponibile in diverse misure, consultare pag. 2



SOPRA E A DESTRA:  
**P5TAV03**

A SINISTRA:  
**P5TSV07** con dettaglio  
su ganci per tavolino





**P5TAVo2**



**P5TAVo1**



**P5TAVo4**

# DISTANZIATORI MODULARI DA BANCO

## ARTICOLO

P5TAVo6

## DESCRIZIONE

Distanziatore da banco realizzato in PC flessibile e configurabile in due diverse forme, rettangolare e a semicerchio. Permette di mantenere la distanza di sicurezza dell'utente dagli operatori senza andare ad ostruire l'ambiente circostante. Installazione rapida e senza necessita di fori tramite l'apposito adesivo fornito

## APPLICAZIONE

Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici

## DIMENSIONI

versione rettangolare

**800mm**

larghezza

**300mm**

profondità

**50mm**

altezza

versione semicerchio

**600mm**

larghezza

**300mm**

profondità

**50mm**

altezza

Disponibile porta-depliant A5 per questa configurazione



# BARRIERA MODULABILE DA TERRA

## ARTICOLO

Barriera01A / Barriera01B

## DESCRIZIONE

Barriera free-standing da terra realizzata in policarbonato ad alta resistenza e configurabile in altezza e orientamento a seconda delle esigenze dell'utente. Smontaggio e ricollocamento rapidi e semplici. Basamento in acciaio ad alto spessore verniciato a polvere.


## APPLICAZIONE

Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici / Saloni / Studi medici

## DIMENSIONI

MODULO COMPOSTO DA: (1X BARRIERA01B + 2X BARRIERA01A)

**1000 larghezza x 1900 altezza** (ingombro massimo)



Montaggio rapido tramite appositi ganci



in foto :  
2X BARRIERA01A  
+  
1X BARRIERA01B

# ESEMPI APPLICAZIONE BARRIERA



Nelle immagini adiacenti vi è una simulazione di come possano essere utilizzate le barriere per schermare le poltrone di un barbiere oppure i tavolini di un bar



# DISPENSER IGIENIZZANTE DA TERRA

## ARTICOLO

Colovid01A / Colovid01B / Colovid01AN / Colovid01BN

## DESCRIZIONE

Colonna realizzata in materiale riciclato compresa di porta-depliant personalizzabile, porta-dispenser per l'igienizzazione delle mani e un porta guanti estraibile. Ideale da disporre all'ingresso di un locale in abbinata al TAPPETO IGIENIZZANTE.

## APPLICAZIONE

Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici

## DIMENSIONI

(ingombro)

**300mm**  
larghezza

**300mm**  
profondità


**1300mm**  
altezza

Disponibile in due diverse colorazioni:

- Bianco / Colovid01A
- Trasparente / Colovid01B



COLOVID01A



COLOVID01B



Tramite un apposito cassetto ad incastro la sostituzione dei dispenser è semplice e rapida



# DISPENSER IGIENIZZANTE DA TERRA AUTOMATICO

## ARTICOLO

Colovid02

## DESCRIZIONE

Colonna realizzata in materiale plastico compresa di dispenser automatico con sensore di movimento per liquido igienizzante. Ideale da disporre all'ingresso di un locale in abbinata al TAPPETO IGIENIZZANTE .

## APPLICAZIONE

Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici

## DIMENSIONI




( ingombro )

**300mm**  
larghezza


**300mm**  
profondità

**1300mm**  
altezza







COLOVID01A  
COLOVID01B



COLOVID01AN  
COLOVID01BN



Num. articolo	Num. parte	Quantità
1	BASE COLONNINA	1
2	CORPO PRINCIPALE COLONNINA	1
3	REGGI GUANTI	1
4	INCASTRO 1	1
5	PLEXI INFORMATIVA	1
6	INCASTRO 2	1
7	INCASTRO 4	1

# TAPPETO IGIENIZZANTE PER INGRESSO LOCALI

## ARTICOLO

N. TAPVID19

## DESCRIZIONE

Grazie ad un sistema ideato da noi offriamo un innovativo tappeto progettato per essere posizionato all'ingresso dei locali e offrire il massimo della sicurezza nei termini di sanificazione dei pavimenti.

Il sistema a doppia vasca permette di sanificare le calzature degli utilizzatori nel primo step e successivamente asciugarle e ripulirle da ulteriori detriti nel secondo step.

E' inoltre progettata per riversare il liquido in eccesso sulla prima vasca al fine di evitare ristagni.

Tappeti estraibili per il lavaggio.

## APPLICAZIONE

Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici / Aziende

## DIMENSIONI

97cm

larghezza

140cm

profondità

Disponibile su richiesta:

**TAPSOL05** : liquido igienizzante puro LTS per TAPPETO It 05 (da diluire in acqua)

**TAPRIC00** : KIT tappeti ricambio 1x Immersione 1x Asciugapasso



# PROTEZIONI MASCHERA FACCIALE

## ARTICOLO

A-MASCOV19 B-ECOVID19

## DESCRIZIONE



Maschere per la protezione dell'utente realizzate in PETG trasparente e con un elevato spessore di alta qualità, comprese di fascia per la testa regolabile e imbottitura in neoprene per la fronte. Prodotto riutilizzabile e lavabile. Taglia UNISEX, mascherina non inclusa

## APPLICAZIONE

Trasporti / Industria / Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici

A-MASCOV 19

CONFORME EN166 e tra le uniche sul mercato con CLASSE OTTICA I




B-ECOVID19

PROVE PER CONFORMITA EN166 IN CORSO



## DATI TECNICI DEL DISPOSITIVO



1

## SCHEDA PRODOTTO – MASCOV19

È necessario in tutte le situazioni di pericolo infettivo proteggersi con gli opportuni DPI. Questa visiera protettiva assolve la funzione di barriera proteggendo gli occhi e le mucose della bocca. La MASCOV-19 consente una protezione più ampia creando una barriera per tutto il volto. Il suo utilizzo non permette alle particelle di saliva, per schizzo, di venire a contatto con la mucosa degli occhi o della bocca dell'operatore proteggendolo così dalle infezioni da contatto. Inoltre può essere indossata sopra occhiali protettivi e mascherine filtranti.

La visiera è realizzata in materiale PETG di alta qualità, design avvolgente, ma grazie alla sua geometria con un ampio angolo di visuale. Copertura completa e perfettamente trasparente. La spugna aderente alla fronte è realizzata in EPDM ed è morbida e delicata a contatto con la pelle. La regolazione superiore tramite fascia elastica permette di adattarsi alla circonferenza cranica ed è fissata ad un supporto frontale in ABS. Unisex.

**Marchatura montatura EN166 3 S** - Protezione contro gli spruzzi di liquido – Simbolo robustezza incrementata

**Marchatura oculare 1 S** - Classe ottica – Simbolo per robustezza incrementata

# #INSIEMECELAFAREMO

VI RINGRAZIAMO PER L'ACQUISTO DEL NOSTRO PRODOTTO, E CI TENIAMO A GARANTIRE CHE VIENE REALIZZATO INTERAMENTE IN ITALIA CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA CERTIFICATI

VERIFICA CON IL TUO CONSULENTE FISCALE SE PUOI UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA di cui art. 64DL 18/2020 "CURA ITALIA" come modificato all' art 30DL 23/2020 "DECRETO LIQUIDITA'" che prevede FINO AL 50% con limite 20.000€

## **NORME DI UTILIZZO E MONTAGGIO**

- togliere con cura dall'imballo
- togliere la pellicola protettiva su ambo i lati partendo da un angolo e aiutandosi con due mani  
Cercando di non far flettere molto il pannello e di non strappare bruscamente il film protettivo  
(se non asportato il film protettivo nel tempo questa operazione non sarà più possibile)
- non utilizzare mai per la pulizia prodotti alcoolici puri o solventi o pulitori aggressivi , ma usare panni puliti morbidi in microfibra e prodotti Diluiti in acqua non aggressivi .
- Posizionare su superfici piane e stabili

### **Attenzione :**

Posizionare il particolare su superfici piane e stabili , verificandone la staticità del pezzo e se influenzato da correnti d'aria o da movimentazione che lo rendano instabile . Se utilizzato in modo non corretto potrebbe causare danni a persone e cose di cui non possiamo ritenerci responsabili in alcun modo. In caso di difformità , rotture o altro si consiglia di non utilizzare il particolare . Non usare fiamme libere o avvicinare il materiale a fonti di calore elevate .Si tratta di un dispositivo di protezione generico che deve essere valutato nel suo insieme se idoneo al rispetto delle normative Generali sulla prevenzione della diffusione delle malattie per via aerea secondo il protocollo specifico di sicurezza della propria attività.Non è un dispositivo di protezione agli urti accidentali o di protezione infrangibile da utilizzare su macchine utensili o dispositivi di organi in movimento. Il materiale è riciclabile con codice 07 .Non disperdere in ambiente , ma seguire le norme relative allo smaltimento

Tutti Gli articoli sono stati creati e studiati per prevenire e proteggere le persone sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali, ma non necessariamente i prodotti possono e sono da considerarsi dispositivi realizzati specificatamente secondo norme o secondo parametri generali di prodotti di uso comune , trattandosi in linea generale di dispositivi PROVVISORI. Pertanto da verificarne sempre il loro utilizzo e su specifica richiesta possiamo fornire schede tecniche dei materiali utilizzati o altre informazioni volte a ottemperare eventuali Vostre esigenze Di verifica contestuale al loro utilizzo . Verifiche che devono essere fatte prima del loro uso o applicazione